

FLEX**Lijadora de costuras de garganta, aparato básico, Tipo: BME18****Datos de pedido**

Número de pedido	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Clase de artículo	03S

Descripción**Ejecución:**

Motor básico de alta potencia con batería TRINOXFLEX 18 V para el mecanizado de superficies metálicas.

- **Motor sin escobillas de alta resistencia con mayor grado de eficacia.**
- **Adaptador de herramienta único en su género con acoplamiento rápido para el cambio sin herramientas de los cuatro adaptadores de sistema, para satinado y rectificado por cinta de tubos, para el rectificado con lijadora de banda o lijadora de costuras de garganta.**

Suministro:

Versión sin adaptador, incluyendo 2 baterías de 18 V / 5,0 Ah, cargador y L-Boxx® 238.

Nota:

Encontrará muelas abrasivas adecuadas en el n.º 566994 y n.º 566996.

Descripción técnica

Suministro de energía	a batería
Velocidad de giro máxima	1700 - 3760 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2

Peso	2 kg
Capacidad de la batería	5 Ah
Tensión de batería	18 V
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de herramienta	125 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Rectificadora garganta soldadura