



Martillo perforador de batería, Tipo: M18FHPX



Datos de pedido

Número de pedido	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- **Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo**
- **Caja de engranajes metálica de alta resistencia.**
- **Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.**

Tecnología integrada **ONE-KEY™** e interruptor de bloqueo para funcionamiento continuo. Empuñadura posterior larga antivibración, que minimiza las vibraciones.

Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073808 y n.º 073840.

Descripción técnica

Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo batería	Ion de litio
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Energía de percusión	4,2 J
Suministro de energía	a batería

Capacidad de la batería	5,5 Ah
Peso	5,2 kg
Tensión de batería	18 V
Mango	SDS Plus
Cantidad de baterías contenidas	2
Vibraciones máximas según EN	8,6 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Intervalo de revoluciones	0 - 800 min ⁻¹
Número máximo de golpes	4600 min ⁻¹
Quality Dress	M18ONEFHPX-552X
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	30 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1418C6	073840 M1418C6
Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5