



## Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), Ø de broca: 4mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 787001 4      |
| GTIN              | 4058546287207 |
| Clase de artículo | 76G           |

### Descripción

#### Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

#### Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

#### Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

### Descripción técnica

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Ø de broca                    | 4 mm                         |
| Longitud de espiral           | 45 mm                        |
| Longitud total                | 90 mm                        |
| Material de corte             | MD                           |
| Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión   |
| Mango hexagonal para puntas   | E 6,3                        |
| Tipo de producto              | Broca de aplicación múltiple |

