



Martillo perforador de batería Sin batería, cargador y maletín, Tipo: M18FHX



Datos de pedido

Número de pedido	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

- Robustos martillos perforadores con mecanismo neumático de percusión de martillo
- Asiento para brocas SDS-Plus.
- Caja de engranajes metálica de alta resistencia.
- Giro a la derecha / izquierda, parada de percusión y regulación electrónica de la velocidad.
- Sistema de cambio rápido de herramientas FIXTEC para cambiar sin herramientas entre el asiento SDS-Plus y el portabrocas metálico de sujeción rápida.
- Detención de giro para trabajos de cincelado sencillos.
- Acoplamiento de seguridad que protege al usuario y la máquina en caso de bloqueo de la broca.
- Sistema antivibración AVS.

Suministro:

Versión cero sin batería, cargador ni maletín.

Nota:

Encontrará brocas de percusión adecuadas a partir del n.º 787000. Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073808 y n.º 073840.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
--------------------	------

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Quality Dress	M18ONEFHX-0
Suministro de energía	a batería
Portaherramientas forma	SDS-Plus
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	28 mm
Peso	4,5 kg
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Energía de percusión	2,5 J
Intervalo de revoluciones	0 - 1330 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	26 mm
Número máximo de golpes	4800 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	8,9 m/s ²
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Tipo de producto	Martillo perforador

Accesorios

Juego de inicio batería Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1418C6	073840 M1418C6