

Garant EASYFIX

Juego de soportes base de rollos de cable Easyfix, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	955803 3
GTIN	4062406575410
Clase de artículo	91F

Descripción

Ejecución:

Soporte para rollos de cable de plástico con eje de aluminio de \varnothing 12 mm y estribo de alambre de \varnothing 6 mm. Estribo de alambre con frenos de cable, que evita que los cables se desenrollen sin freno. El estribo de alambre se puede regular en profundidad.

El eje de aluminio se puede montar en 3 posiciones, de modo que se pueden enganchar rollos de \varnothing 100, 200 y 300 mm.

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado. Con 3 frenos de cable.

Idóneo para:

Paredes perforadas \square 9x9 mm en intervalos de 37 mm.

Suministro:

2 soporte de plástico, eje de aluminio, estribo de alambre con frenos de cable.

Todas las placas base correspondientes.

Nota:

La longitud del eje entre 2 soportes puede ser de 395 mm como máximo.

Descripción técnica

Serie	Easyfix
Profundidad	202 mm
\varnothing de alambre de acero	6 mm
Altura	92 mm
Anchura útil	257 mm

Anchura	369 mm
Ø de eje	12 mm
Tipo de producto	Soporte para ruedas