

HEDI

Bobina de cables completamente de plástico para F, B, PL y CZ, Tipo: 40B2



Datos de pedido

Número de pedido	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cables HEDI® son sinónimo de calidad "Made in Germany" y durabilidad. Los cuerpos del tambor diseñados especialmente aseguran un guiado de cable optimizado. El interruptor de parada de rotación integrado evita que el tambor gire accidentalmente. Todos los tambores de cables están equipados con interruptores de protección térmica.

Bobina de cables de plástico HEDI® de gran tamaño y alta calidad con un diámetro de 290 mm y numerosas características ergonómicas y de seguridad.

- **Inclinación de 7 grados para una mayor distancia al suelo y un uso cómodo.**
- **Soporte y guía de cables extraíble para una colocación óptima de los cables.**
- **Ranuras de drenaje de agua.**
- **Mango giratorio plegable para un manejo individual con la mano derecha e izquierda durante el rebobinado y desbobinado.**
- **Se puede montar fácilmente en pared.**
- **Homologación para el uso constante al aire libre y en locales húmedos.**

Con tomas de corriente para **Francia, Bélgica, Polonia y la República Checa.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Potencia nominal en estado desenrollado	3500 (16 A) W
Tensión nominal	250 V
Estructura de cable	3G2,5
Color cable	naranja
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud de cable	40 m
Clase de cable	H07BQ-F
Adecuado para países	F, B, PL, CZ
Número de tomas de corriente	4
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Clase de protección IP	IP 54
Material cable	Cable blindado
Sistema de diagnóstico existente	sí
Tipo de producto	Bobina de cables