

Garant
**Fresas copiadoras y de planear indexadas, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z:
42/5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Fresas copiadoras y para planear de última generación. Las plaquitas reversibles indexadas proporcionan condiciones estables y aseguran la placa contra torsión involuntaria durante el uso. La unión positiva optimizada entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita ofrece la máxima seguridad en el proceso.

Nota:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 9IP**.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	74 mm
Ø D ₃	32 mm
Plaquita de corte adecuada	RPK.10T3M0T
Fresado circular de taladro a _p	2,5 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	1,36 grados
Ø D ₂	28,7 mm
Refrigeración interior	sí

Número de filos Z	5
Ø de corte D _c	42 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Longitud de rampa L para α _{máx.}	29,45 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	82 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Longitud total L _{tot}	42 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Fresa adecuada para forma de placa	redondo
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	219878 2
---	----------