

Garant
Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Tipo: 16/3

Datos de pedido

Número de pedido	274170 16/3
GTIN	4062406577636
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

Aplicación:

Para tronzado a partir del diámetro $D_{\min.} = 14$ mm.

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Descripción técnica

Ø de mango D_s	16 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	14 mm
Ancho de tronzado w	2,2; 3 mm
Longitud total L	78 mm
$t_{\max.}$ mecanizado interior	3 mm
Voladizo L_1 de los soportes retraídos	25 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Barra de mandrinar