

**Garant**
**Barra de mandrinar para tronzado, derecha, Tipo: 25/3**

**Datos de pedido**

Número de pedido	274170 25/3
GTIN	4062406577667
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

**Aplicación:**

Para tronzado a partir del diámetro  $D_{\min.} = 14$  mm.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Ancho de tronzado w	2,2; 3 mm
Voladizo $L_1$ de los soportes retraídos	40 mm
Longitud total L	103 mm
$t_{\max.}$ mecanizado interior	5 mm
$\varnothing$ perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	25 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Barra de mandrinar