

**Garant****Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Tipo: 20/3****Datos de pedido**

Número de pedido	274171 20/3
GTIN	4062406577681
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

**Aplicación:**

Para tronzado a partir del diámetro  $D_{\min.} = 14$  mm.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
Ø de mango $D_s$	20 mm
$t_{\max.}$ mecanizado interior	3 mm
Ancho de tronzado $w$	2,2; 3 mm
Voladizo $L_1$ de los soportes retraídos	30 mm
Longitud total $L$	88 mm
Intervalo de aplicación	tronzado radial interior
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Llave del sistema	sí
Posibilidad de tronzado axial	no

Tipo de producto

Barra de mandrinar