

**Garant****Barra de mandrinar para tronzado, izquierda, Tipo: 25/3****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 274171 25/3   |
| GTIN              | 4062406577704 |
| Clase de artículo | 21U           |

**Descripción****Ejecución:**

Para plaquitas de corte n.º 275000 – 275015.

**Aplicación:**

Para tronzado a partir del diámetro  $D_{\min.} = 14$  mm.

**Atención:**

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

**Descripción técnica**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Ancho de tronzado w                                 | 2,2; 3 mm          |
| $t_{\max.}$ mecanizado interior                     | 5 mm               |
| $\varnothing$ de mango $D_s$                        | 25 mm              |
| Voladizo $L_1$ de los soportes retraídos            | 40 mm              |
| Longitud total L                                    | 103 mm             |
| $\varnothing$ perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 20 mm              |
| Tipo de boca  | izquierda          |
| Refrigeración interior                              | sí                 |
| Llave del sistema                                   | sí                 |
| Posibilidad de tronzado axial                       | no                 |
| Tipo de producto                                    | Barra de mandrinar |

