

## Piedra de acabado de banco para acero corindón (A) nivelada grueso / fino, Longitudxanchura: 200X50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	558865 200X50
GTIN	4260496536742
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Ejecución:

Piedras de repasar combinadas con aglomerante cerámico, grado de dureza O/P. Un lado, grueso para desbastado; el otro, fino para el acabado.

**Corindón** en aglomerado de dureza media. Por abajo, grano de corindón normal (A) de 100 (grueso); por arriba, grano de corindón especial de 280 / 320 (fino).

#### Aplicación:

para desbarbado, pulido de precisión de irregularidades, redondeado de cantos.

#### Nota:

Piedras de acabado de banco niveladas, que se rectifican adicionalmente para una superficie perfectamente plana.

### Descripción técnica

Anchura	50 mm
Altura	25 mm
Longitud	200 mm
Grado de finura	grueso / fino
Tipo de producto	Pieza acabado de banco

### Datos de usuario

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		