


 SCHAFFER

Estantería de brazo voladizo KRM, por un lado, Profundidad 600 mm, Altura de la estantería / anchura de la estantería: 2500/1000mm



Datos de pedido

Número de pedido	991642 2500/1000
GTIN	4052941991288
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Estantería de brazo voladizo para la preparación de material y el almacenamiento de tubos, perfiles o materiales largos y voluminosos. Los brazos voladizos se enganchan y el ajuste se realiza sin instrumentos auxiliares. Perfiles de pie de perfiles angulares para una distribución uniforme de la carga. Se necesitan 2 elementos de unión longitudinales respectivamente para unir soportes de brazo voladizo.

Las capacidades de carga se aplican para cada lado del soporte con una distribución de altura uniforme de los brazos salientes.

Suministro:

2 soportes de brazo voladizo, 2 elementos de unión longitudinales, 1 tensor en cruz incluido material de fijación, letrero indicador de la capacidad de carga. Ver en la tabla el número de brazos salientes.

Lacado:

Soporte de brazos voladizos galvanizado, pies y brazos azul de genciana RAL 5010.

Nota:

- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**
- **Suministro sin montaje.**
- **Las capacidades de carga son válidas para cargas distribuidas uniformemente.**

Ejecución de montaje: Estantería encajable

Capacidad de carga por brazo soporte: 250 kg
Altura de la estantería: 2500 mm
Ancho de estantería: 1000 mm
Número de brazos salientes por un lado: 8
Capacidad de carga por soporte: 1500 kg

Descripción técnica

Ancho de estantería	1000 mm
Número de brazos salientes por un lado	8
Intervalo de empleo	Kragarmregal
Anchura	1000 mm
Montaje por el cliente	sí
Número de niveles	4
Altura	2500 mm
Acceso al estante	de un lado
Altura de la estantería	2500 mm
Capacidad de carga por soporte	1500 kg
Serie	KRM
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Atributo del nombre de producto	Profundidad 600 mm
Capacidad de carga por brazo soporte	250 kg
Tipo de producto	Kragarmregal