



## Estantería de brazo voladizo KRM, por los dos lados, Tiefe 2×800 mm, Altura de la estantería / anchura de la estantería: 2500/800mm



### Datos de pedido

Número de pedido	991653 2500/800
GTIN	4052941991479
Clase de artículo	95S

### Descripción

#### Ejecución:

Estantería de brazo voladizo para la preparación de material y el almacenamiento de tubos, perfiles o materiales largos y voluminosos. Los brazos voladizos se enganchan y el ajuste se realiza sin instrumentos auxiliares. Perfiles de pie de perfiles angulares para una distribución uniforme de la carga. Se necesitan 2 elementos de unión longitudinales respectivamente para unir soportes de brazo voladizo.

Las capacidades de carga se aplican para cada lado del soporte con una distribución de altura uniforme de los brazos salientes.

#### Suministro:

2 soportes de brazo voladizo, 2 elementos de unión longitudinales, 1 tensor en cruz incluido material de fijación, letrero indicador de la capacidad de carga. Ver en la tabla el número de brazos salientes.

#### Lacado:

Soporte de brazos voladizos galvanizado, pies y brazos azul de genciana RAL 5010.

#### Nota:

- Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
- Suministro sin montaje.
- Las capacidades de carga son válidas para cargas distribuidas uniformemente.

Ejecución de montaje: Estantería encajable

Capacidad de carga por brazo soporte: 180 kg  
Altura de la estantería: 2500 mm  
Ancho de estantería: 800 mm  
Número de brazos salientes por ambos lados: 16  
Capacidad de carga por soporte: 1000 kg

## Descripción técnica

Acceso al estante	por los dos lados
Intervalo de empleo	Kragarmregal
Número de brazos salientes por ambos lados	16
Altura	2500 mm
Altura de la estantería	2500 mm
Montaje por el cliente	sí
Número de niveles	8
Ancho de estantería	800 mm
Anchura	800 mm
Capacidad de carga por soporte	1000 kg
Serie	KRM
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Atributo del nombre de producto	Tiefe 2x800 mm
Capacidad de carga por brazo soporte	180 kg
Tipo de producto	Kragarmregal