



Soporte de brazos voladizos KRM por los dos lados, Altura / profundidad de los brazos voladizos: 2500/600mm



Datos de pedido

Número de pedido	991671 2500/600
GTIN	4052941776847
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Soportes de brazo voladizo de acero galvanizado con perforación sistemática de 50 mm. Perfiles de pie pintados, azul de genciana RAL 5010, para una distribución uniforme de la carga sobre el suelo. Se necesitan 2 elementos de unión longitudinales respectivamente para unir soportes de brazo voladizo.

Idóneo para :

Ampliación de la estantería de brazo voladizo KRM n.º 991640 – 991653. Profundidad del brazo voladizo de 600 mm.

Lacado:

Soporte de brazos voladizos galvanizado, pies y brazos azul de genciana RAL 5010.

Regulación de la altura en el intervalo: 50 mm

Altura: 2500 mm

Profundidad: 1440 mm

Capacidad de carga por soporte: 1500 kg

Descripción técnica

Intervalo de empleo	Kragarmregal
---------------------	--------------

Profundidad	1440 mm
Altura	2500 mm
Serie	KRM
Capacidad de carga por soporte	1500 kg
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Tipo de producto	Montantes de estantería