



Soporte de brazos voladizos KRM de un lado, Altura / profundidad de los brazos voladizos: 2000/400mm



Datos de pedido

Número de pedido	991670 2000/400
GTIN	4052941776663
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Soportes de brazo voladizo de acero galvanizado con perforación sistemática de 50 mm. Perfiles de pie pintados, azul de genciana RAL 5010, para una distribución uniforme de la carga sobre el suelo. Se necesitan 2 elementos de unión longitudinales respectivamente para unir soportes de brazo voladizo.

Idóneo para :

Ampliación de la estantería de brazo voladizo KRM n.º 991640 – 991653. Profundidad del brazo voladizo de 400 mm.

Lacado:

Soporte de brazos voladizos galvanizado, pies y brazos azul de genciana RAL 5010.

Regulación de la altura en el intervalo: 50 mm

Altura: 2000 mm

Profundidad: 700 mm

Capacidad de carga por soporte: 2300 kg

Descripción técnica

Intervalo de empleo	Kragarmregal
---------------------	--------------

Profundidad	700 mm
Altura	2000 mm
Serie	KRM
Capacidad de carga por soporte	2300 kg
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Tipo de producto	Montantes de estantería