



## Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415525 300
GTIN	4062406579531
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Pie de rey para medición interior y exterior (con Preset). Indicador de LCD con buena legibilidad y cifras extragrandes. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas gracias a la **guía prismática doble** alojada en plástico. Picos de medición de acero inoxidable, rectificadas de precisión. Con dos **picos de medición intercambiables** y desplazables. **Incluida limitación de la fuerza de medición.**

#### Suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Calibre de reglaje n.º 415527 tam. juego. Pico de medición con rosca M2,5 n.º 415526 tam. 90 con rosca M2,5 para palpador especial n.º 434900 – 434910.

### Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Suministro de energía	con pilas
Ø parte de medición interior	10 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Peso	0,65 kg
Función de preajuste	sí
Límite de error	0,04 mm

Longitud del pico	90 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Calibración	A1
Norma	Norma de fábrica
Puntas de medición	sí
Técnica de medición	digital
Material	ABS
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------