



## Pie de rey de taller digital, Capacidad de medición: 500mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415525 500
GTIN	4062406579548
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Pie de rey para medición interior y exterior (con Preset). Indicador de LCD con buena legibilidad y cifras extragrandes. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas gracias a la **guía prismática doble** alojada en plástico. Picos de medición de acero inoxidable, rectificadas de precisión. Con dos **picos de medición intercambiables** y desplazables. **Incluida limitación de la fuerza de medición.**

#### Suministro:

Incl. 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Calibre de reglaje n.º 415527 tam. juego. Pico de medición con rosca M2,5 n.º 415526 tam. 90 con rosca M2,5 para palpador especial n.º 434900 – 434910.

### Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
Límite de error	0,05 mm
Lectura	0,0005 pul
Suministro de energía	con pilas
Peso	0,75 kg
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Longitud del pico	90 mm
Lectura	0,01 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas

Calibración	A1
Función de preajuste	sí
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Puntas de medición	sí
Técnica de medición	digital
Material	ABS
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------