

**Estante, Profundidad: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	991630 400
GTIN	4052941110597
Clase de artículo	95S

Descripción**Ejecución:**

Estantes de chapa de acero pintados de color plateado claro, para enganchar en consolas de brazo voladizo. Los fondos tienen filas de ranuras a una distancia de 41 mm. En las filas de ranuras se pueden colocar paredes separadoras libres para la división longitudinal.

Idóneo para :

Consolas de brazo voladizo n.º 991620.

Nota:

La capacidad de carga máx. de 100 kg solo se puede utilizar en la construcción del módulo de base.

Ejecución de montaje: Estantería encajable

Anchura: 994 mm

Profundidad: 400 mm

Profundidad útil: 400 mm

Capacidad de carga: 100 kg

Descripción técnica

Intervalo de empleo	Kragarmregal
Profundidad	400 mm
Profundidad útil	400 mm
Anchura	994 mm
Capacidad de carga	100 kg
Grosor estante	30 mm

Ejecución de montaje

Estantería encajable

Tipo de producto

Estante