

**Mitutoyo****Pie de rey de taller digital ABS IP67 con superficies de medición estándar/de pico, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415355 300
GTIN	4946368846316
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497085.

**Descripción técnica**

Clase de protección IP	IP 67
Capacidad de medición	0 - 300 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Ø parte de medición interior	10 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas

Lectura	0,01 mm
Calibración	A1
Longitud del pico	90 mm
Desviación de medición E MPE	± 0,04 mm
Norma	ISO 13385
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300