

Aparador con puertas correderas, altura para 3 archivadores, Anchura: 1200mm



Datos de pedido

Número de pedido	974212 1200
GTIN	2050002053670
Clase de artículo	91Q

Descripción

Ejecución:

Armario con puertas correderas de madera con pared intermedia y 2 estantes (a la izquierda y la derecha de la pared intermedia), grosor 25 mm, regulable en intervalos de 32 mm. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado gris metalizado. Zócalo de acero, altura 30mm, siempre gris metalizado, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descripción técnica

Forma asa	Tirador curvado
Número cerradura intercambiable individualmente	no
Profundidad	450 mm
Altura	1163 mm

Superficie cuerpo	Madera
con zócalo	sí
Número de estantes	2
Anchura	1200 mm
Apto para sistemas de cerradura	no
Altura útil	1083 mm
Altura zócalo	30 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	no
Material zócalo	Chapa de acero
Ejecución	Aparador
Regulación de la altura en el intervalo	32 mm
Selección del color	Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Tipo de producto	Armario de oficina