

Suelo de rejilla, Tipo: 500



Datos de pedido

Número de pedido	983212 500
GTIN	4004514227546
Clase de artículo	96P

Descripción

Ejecución:

Suelo de rejilla galvanizado, malla de 30×30 mm, barra de carga de 25×2 mm. Drenaje directo de emanación de líquidos gracias al suelo de rejilla.

Carga máxima por estante de rejilla: 150 kg.

Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 25 mm. Montaje rápido gracias a una realización fácil de encajar.

Idóneo para:

Estantería para bidones pequeños n.º 983205 y n.º 983210.

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150 kg

Material: galvanizado

Altura: 25 mm

Anchura: 1000 mm

Profundidad: 500 mm

Capacidad de carga: 150 kg

Peso: 9 kg

Descripción técnica

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
---	--------

Peso	9 kg
Altura	25 mm
Material	galvanizado
Anchura	1000 mm
Profundidad	500 mm
Capacidad de carga	150 kg
Quality Dress	Estanterías para bidones pequeños
Tipo de producto	Parrilla de enrejado