

Garant UNILINE

Puerta media altura, montada abajo, Tipo: M**Datos de pedido**

Número de pedido	955491 M
GTIN	4062406586126
Clase de artículo	9GC

Descripción**Ejecución:**

Puertas para UNI Tower de chapa de acero, reforzadas por la parte interior y que se pueden cerrar con cerradura de pasador cilíndrico por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes.

Idóneo para:

UNI Tower forma U, solo se puede montar en la mitad inferior.

Suministro:

Puerta tope a la derecha con travesaño, tope de puerta y cubierta del compartimento de puerta.

Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. No configurable.**

Descripción técnica

Altura	794 mm
Anchura	534 mm
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Tipo de producto

Puerta batiente