

Garant**Punta palpadora cónica Ø 1,0 mm, Tipo: 2/60****Datos de pedido**

Número de pedido	499275 2/60
GTIN	4062406587130
Clase de artículo	41M

Descripción**Ejecución:**

Puntas palpadoras de metal duro, fabricadas con inserto de diamante (tamaño: estándar 2/60)
Punta palpadora para la medición de la rugosidad, para instrumento de medición de contornos CM1.

Idóneo para :

Asiento para punta palpadora n.º 499260 tam. 1.

Partes opcionales:

Balanza de bolsillo n.º 479446 tam. 150 para la medición de las puntas palpadoras.

Radio de puntas de medición: 2 µm

Ángulo punta palpadora: 60 grados

Longitud: 3 mm

Descripción técnica

Radio de puntas de medición	2 µm
Longitud	3 mm
Ángulo punta palpadora	60 grados

Tipo de producto

Pulsador