

Garant **UNILINE**

## CLEANING Tower Forma H equipado transportable, Tipo: L



### Datos de pedido

Número de pedido

987123 L

GTIN

Clase de artículo

9GC

### Descripción

#### Ejecución:

Torre de limpieza modular para el acceso directo a aparatos de limpieza. La CLEANING Tower Forma H asimétrica está completamente equipada con 2 colectores de residuos y soporte de rollos de papel.

Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas  $\square 9 \times 9$  mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una la visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

#### Suministro:

CLEANING Tower n.º 987103 tam. L; 2 × n.º 987110 tam. 45; 1 × tam. 955499 tam. W1.

Con 4 rodillos de dirección,  $\varnothing 125$  mm, 2 con freno de estacionamiento.

#### Lacado:

De dos colores, **con recubrimiento de polvo**, plateado combinado con antracita RAL 7016. **No configurable.**

#### Nota:

Encontrará paños de limpiar de papel adecuados en el n.º 089103 tam. W, 089105 tam. W, 089127 tam. W en el catálogo Hoffmann, volumen 2 o en nuestra eShop.

### Descripción técnica

Anchura útil	690 mm
Altura	2290 mm
Anchura	750 mm
Ø rueda	125 mm
Profundidad	750 mm
Capacidad de carga	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Peso	115 kg
Profundidad útil	180/ 330 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Unidad de limpieza

## Accesorios

Colector de residuos,de 45 litros Volumen de carga 45 l	987110 45
CLEANING Tower Forma Hmóvil Tipo L	987103 L
Juego de ruedas para UNI Line de 4 piezas Tipo 1	955459 1
Juego de soportes con soporte de rollos de papel Tipo W1	955499 W1
Tirador deslizante UNI Line Tipo 1	955496 1
CLEANING Tower Forma Hestacionario Tipo L	987102 L
Pictograma UNI Line Tipo CLEANING	955474 CLEANING