

HOLEX**Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 50/75mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278042 50/75
GTIN	4062406601898
Clase de artículo	22B

Descripción**Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).

Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

Nota:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$ máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$ en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Descripción técnica

Ø máximo 1.ª escotadura D_2	75 mm
Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	14 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura D_1	50 mm
Anchura del mango b	16×16 mm
Tornillo	279816 3
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

