

**HOLEX****Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal, izquierda,  
Intervalo de Ø Escotadura D1 / D2: 35/50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	278044 35/50
GTIN	4062406601997
Clase de artículo	22B

**Descripción****Ejecución:**

Todos los tamaños con un solo asiento de plaquita para dos anchuras de tronzado (3 mm y 4 mm).

Para placas ranuradas n.º 278029 - 278036.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  mínimo para la 1ª escotadura/ $D_2 = \varnothing$  máximo para la 1ª escotadura.

$D_2 = 999$  en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

**Descripción técnica**

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	14 mm
Ø máximo 1.ª escotadura $D_2$	50 mm
Ø mínimo 1.ª escotadura $D_1$	35 mm
Anchura del mango b	20×20 mm
Tornillo	279816 4
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ancho de tronzado w	3; 4 mm
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

