



## Estantería básica con estantes, Profundidad 500 mm, Altura / ancho de balda: 2967/994mm



### Datos de pedido

Número de pedido	991932 2967/994
GTIN	4052941930423
Clase de artículo	95S

### Descripción

#### Ejecución:

Estante galvanizado para estantería encajable. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.

Máxima **carga por estante de 200 kg** por estante.

**Carga por módulo:** con altura de 1960 mm 1000 kg, con altura de 2490 mm 1200 kg, con altura de 2967 mm 1400 kg.

#### Descripción:

#### Medidas de construcción:

**Estantería básica:** Longitud nominal + 62 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 31 mm

#### Aplicación:

Sistema de estantería multifuncional para todas las tareas de almacenamiento. Ampliable posteriormente y completamente modificable gracias a la gran diversidad de accesorios.

#### Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.

Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

#### Nota:

- **Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**
- **Cada tercer módulo de estantería se tiene que equipar con tirantes en cruz.**

Material: galvanizado

Altura: 2967 mm

Anchura: 994 mm

Profundidad: 500 mm

Medidas de construcción estantería básica Anchura: 1056 mm

Número de estantes: 7

Capacidad de carga estante: 200 kg

## Descripción técnica

Altura	2967 mm
Profundidad	500 mm
Acceso al estante	de un lado
Montaje encajable	sí
Anchura	994 mm
Número de estantes	7
Medidas de construcción estantería básica Anchura	1056 mm
Carga del panel máxima	1400 kg
Capacidad de carga estante	200 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Grosor estante	30 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 500 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

**Accesorios**

Calzo 2 mm Número calzos 5	992049 5
Anclaje al suelo Tipo 2967	992047 2967
Calzo 1 mm Número calzos 5	992048 5
Estante anchura×profundidad 994X500 mm	992011 994X500