



## Estantería básica con estantes, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 2490/994mm



### Datos de pedido

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 991934 2490/994 |
| GTIN              | 4052941930133   |
| Clase de artículo | 95S             |

### Descripción

#### Ejecución:

Estante galvanizado para estantería encajable. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.

Máxima **carga por estante de 200 kg** por estante.

**Carga por módulo:** con altura de 1960 mm 1000 kg, con altura de 2490 mm 1200 kg, con altura de 2967 mm 1400 kg.

#### Descripción:

#### Medidas de construcción:

**Estantería básica:** Longitud nominal + 62 mm

**Estantería de ampliación:** Longitud nominal + 31 mm

#### Aplicación:

Sistema de estantería multifuncional para todas las tareas de almacenamiento. Ampliable posteriormente y completamente modificable gracias a la gran diversidad de accesorios.

#### Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.

Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

#### Nota:

- **Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**
- **Cada tercer módulo de estantería se tiene que equipar con tirantes en cruz.**

Material: galvanizado

Altura: 2490 mm

Anchura: 994 mm

Profundidad: 600 mm

Medidas de construcción estantería básica Anchura: 1056 mm

Número de estantes: 6

Capacidad de carga estante: 200 kg

## Descripción técnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Número de estantes  | 6                    |
| Carga del panel máxima  | 1200 kg              |
| Montaje encajable   | sí                   |
| Medidas de construcción estantería básica Anchura   | 1056 mm              |
| Acceso al estante   | de un lado           |
| Anchura   | 994 mm               |
| Altura  | 2490 mm              |
| Profundidad   | 600 mm               |
| Capacidad de carga estante  | 200 kg               |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 200 kg               |
| Grosor estante  | 30 mm                |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 53 mm                |
| Ejecución de montaje  | Estantería encajable |
| Material  | galvanizado          |
| Atributo del nombre de producto   | Profundidad 600 mm   |
| Tipo de producto  | Estantería de baldas |

**Accesorios**

|  |                |
|--|----------------|
| Estante anchura×profundidad 994X600 mm | 992011 994X600 |
| Calzo 1 mm Número calzos 5             | 992048 5       |
| Calzo 2 mm Número calzos 5             | 992049 5       |
| Anclaje al suelo Tipo 2967             | 992047 2967    |