



Estantería de ampliación con estantes, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 1960/994mm



Datos de pedido

Número de pedido	991935 1960/994
GTIN	4052941929601
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado para estantería encajable. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.

Máxima **carga por estante de 200 kg** por estante.

Carga por módulo: con altura de 1960 mm 1000 kg, con altura de 2490 mm 1200 kg, con altura de 2967 mm 1400 kg.

Para las estanterías de ampliación se necesitan los siguientes tirantes en cruz para cada tercer módulo de estantería:

Tam. 1960/1282: 1 × n.º 992045 tam. 1325.

Tam. 2490/1282: 1 × n.º 992045 tam. 1325.

Tam. 2967/1282: 2 × n.º 992045 tam. 1325.

Descripción:

Medidas de construcción:

Estantería básica: Longitud nominal + 62 mm

Estantería de ampliación: Longitud nominal + 31 mm

Aplicación:

Sistema de estantería multifuncional para todas las tareas de almacenamiento. Ampliable posteriormente y completamente modificable gracias a la gran diversidad de accesorios.

Suministro:

Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.

Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.

Nota:

- **Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.**
- **Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.**
- **Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**
- **Cada tercer módulo de estantería se tiene que equipar con tirantes en cruz.**

Material: galvanizado

Altura: 1960 mm

Anchura: 994 mm

Profundidad: 600 mm

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 1025 mm

Número de estantes: 5

Capacidad de carga estante: 200 kg

Descripción técnica

Montaje encajable	sí
Anchura	994 mm
Acceso al estante	de un lado
Carga del panel máxima	1000 kg
Número de estantes	5
Profundidad	600 mm
Altura	1960 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1025 mm
Capacidad de carga estante	200 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Grosor estante	30 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53 mm
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado

Atributo del nombre de producto	Profundidad 600 mm
Tipo de producto	Estantería de baldas

Accesorios

Estante anchura×profundidad 994X600 mm	992011 994X600
Calzo 2 mm Número calzos 5	992049 5
Anclaje al suelo Tipo 2967	992047 2967
Calzo 1 mm Número calzos 5	992048 5