



Estante para estantería de oficina, Ancho × profundidad del estante: 994X300 mm



Datos de pedido

Número de pedido	991821 994X300
GTIN	2050002057692
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado con doble borde con 10 cantos longitudinales. Con filas de ranuras delante y detrás para insertar paredes separadoras. Distancias entre ranuras de 41 mm.

Las regletas protectoras contra deslizamiento galvanizadas en la parte posterior de los estantes evitan que se muevan los archivadores, cajas, etc.

Material: galvanizado

Anchura: 994 mm

Profundidad: 300 mm

Capacidad de carga: 100 kg

Descripción técnica

Listón de tope	sí
Intervalo de empleo	Estantería para archivadores
Profundidad	300 mm
Anchura	994 mm
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Grosor estante	30 mm
Material	galvanizado

Tipo de producto

Estante