


balda, galvanizado, Profundidad 800 mm, Anchura: 1004mm

Datos de pedido

Número de pedido	992134 1004
GTIN	4052941084324
Clase de artículo	95S

Descripción
Ejecución:

Estante inclinado galvanizado con travesaño longitudinal y de tope para la estantería de preparación de material. Con 2 guías laterales.

Idóneo para:

Esteras de preparación de material n.º 992110 – 992117.

Material: galvanizado

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 200 kg

Anchura: 1004 mm

Profundidad: 800 mm

Capacidad de carga estante: 200 kg

Descripción técnica

Profundidad	800 mm
Ángulo de inclinación	12 grados
Ángulo de inclinación	16 grados
Anchura	1004 mm
Capacidad de carga estante	200 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg

Grosor estante	40 mm
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 800 mm
Tipo de producto	Estante