



Estantería básica de preparación de material, Profundidad 600 mm, Altura / ancho de balda: 2278/1004mm



Datos de pedido

Número de pedido	992114 2278/1004
GTIN	4052941108686
Clase de artículo	95S

Descripción

Ejecución:

Estantería para preparación de material, galvanizada, con estantes inclinados. La estantería para la preparación de material permite el asiento seguro de todos los tipos de cajas con las más diversas dimensiones y es de uso universal. Especialmente adecuado para sistemas Kanban. Los travesaños de tope aseguran la preparación segura de cajas. Las guías laterales en los lados frontales de la estantería evitan la caída entre los soportes de la estantería. Inclinación máxima de los estantes: ver tabla.

Carga por módulo: 1500 kg por módulo.

Descripción:

Tabla **Rejilla de inclinación:**

Profundidad de estantería de 400 mm: altura de enganche detrás del estante + **106 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **17°**.

Profundidad de estantería de 500 mm: altura de enganche detrás del estante + **106 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **13°**.

Profundidad de estantería de 500 mm: altura de enganche detrás del estante + **159 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **19,5°**.

Profundidad de estantería de 600 mm: altura de enganche detrás del estante + **106 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **11°**.

Profundidad de estantería de 600 mm: altura de enganche detrás del estante + **159 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **16°**.

Profundidad de estantería de 800 mm: altura de enganche detrás del estante + **159 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **12°**.

Profundidad de estantería de 800 mm: altura de enganche detrás del estante + **212 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **16°**.

Suministro:

2 bastidores premontados, 5 estantes, 5 travesaños longitudinales y 5 de tope, 10 guías laterales, 4 tapas de cierre.

Nota:

- **Las fijaciones al suelo no están incluidas en el volumen de suministro.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Material: galvanizado

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100 kg

Altura: 2278 mm

Medidas de construcción estantería básica Anchura: 1066 mm

Número de estantes: 5

Capacidad de carga estante: 100 kg

Descripción técnica

Profundidad	600 mm
Intervalo de empleo	Estantería para la preparación del material
Número de estantes	5
Medidas de construcción estantería básica Anchura	1066 mm
Montaje por el cliente	sí
Altura	2278 mm
Capacidad de carga estante	100 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Grosor estante	40 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado

Atributo del nombre de producto

Profundidad 600 mm

Tipo de producto

Estantería de estantes inclinados

Accesorios

balda, galvanizado Anchura 1004 mm

992133 1004