



## Estantería de ampliación para la preparación de material, Profundidad 800 mm, Altura / ancho de balda: 2278/1004mm



### Datos de pedido

Número de pedido	992117 2278/1004
GTIN	4052941092121
Clase de artículo	95S

### Descripción

#### Ejecución:

Estantería para preparación de material, galvanizada, con estantes inclinados. La estantería para la preparación de material permite el asiento seguro de todos los tipos de cajas con las más diversas dimensiones y es de uso universal. Especialmente adecuado para sistemas Kanban. Los travesaños de tope aseguran la preparación segura de cajas. Las guías laterales en los lados frontales de la estantería evitan la caída entre los soportes de la estantería. Inclinación máxima de los estantes: ver tabla.

**Carga por módulo:** 1500 kg por módulo.

#### Descripción:

Tabla **Rejilla de inclinación:**

**Profundidad de estantería de 400 mm:** altura de enganche detrás del estante + **106 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **17°**.

**Profundidad de estantería de 500 mm:** altura de enganche detrás del estante + **106 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **13°**.

**Profundidad de estantería de 500 mm:** altura de enganche detrás del estante + **159 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **19,5°**.

**Profundidad de estantería de 600 mm:** altura de enganche detrás del estante + **106 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **11°**.

**Profundidad de estantería de 600 mm:** altura de enganche detrás del estante + **159 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **16°**.

**Profundidad de estantería de 800 mm:** altura de enganche detrás del estante + **159 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **12°**.

**Profundidad de estantería de 800 mm:** altura de enganche detrás del estante + **212 mm**, por tanto, la inclinación del estante es de **16°**.

**Suministro:**

1 bastidor premontado, 5 estantes, 5 travesaños longitudinales y 5 de tope, 2 tapas de cierre.

**Nota:**

- **Las fijaciones al suelo no están incluidas en el volumen de suministro.**
- **Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.**

Material: galvanizado

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150 kg

Altura: 2278 mm

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura: 1035 mm

Número de estantes: 5

Capacidad de carga estante: 150 kg

## Descripción técnica

Medida de construcción estantería de ampliación Anchura	1035 mm
Número de estantes	5
Intervalo de empleo	Estantería para la preparación del material
Montaje por el cliente	sí
Altura	2278 mm
Profundidad	800 mm
Capacidad de carga estante	150 kg
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Grosor estante	40 mm
Regulación de la altura en el intervalo	53
Ejecución de montaje	Estantería encajable
Material	galvanizado
Atributo del nombre de producto	Profundidad 800 mm

Tipo de producto

Estantería de estantes inclinados

---

## Accesorios

balda, galvanizado Anchura 1004 mm

992134 1004