

**Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: SET1****Datos de pedido**

Número de pedido	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	22,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27,5 mm
Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Longitud de la cabeza L ₁	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	15,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	8 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	11 mm
Ø perforación previa mínima D _{mín.}	12 mm

Código ISO Soporte	S0810J SCLCR06
Código ISO Soporte	S0608H SCLCR06
Código ISO Soporte	S0810H SCLCR06
Código ISO Soporte	S1216K SDUCR07
Longitud de sujeción L ₂	11 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Longitud de sujeción L ₂	9 mm
Desplazamiento central L ₃	6,5 mm
Desplazamiento central L ₃	4 mm
Desplazamiento central L ₃	9 mm
Desplazamiento central L ₃	6 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud total L	100 mm
Longitud total L	110 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	8 mm
Anchura de cuello L ₄	10 mm
Anchura de cuello L ₄	6 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 0602..
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8