

Garant**Carraca insertable reversible, Tipo-Cuadrado de accionamiento: 2-3/4pul****Datos de pedido**

Número de pedido	657582 2-3/4
GTIN	4062406625894
Clase de artículo	61E

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa; todas las herramientas con unión por encaje = mango rectangular con espiga de fijación elástica. De esta forma se garantiza un asiento firme y seguro de las herramientas insertables en la llave dinamométrica. Carraca insertable reversible muy compacta.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Datos de aplicación:**Leyenda para dibujo y fórmula:**

l_1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable

l_2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica

l_3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica

l_4 = calibre de puntas de la herramienta insertable

L = longitud total de la herramienta

T_1 = par de giro a ajustar

T_2 = par de giro prescrito

Idóneo para:

Llave dinamométrica con asiento de 4 caras.

Nota:

Prestar atención al calibre de puntas de las herramientas insertables y comparar con el de la herramienta de ajuste (ver certificado de prueba/manual de instrucciones de la llave dinamo-métrica utilizada). ¡En caso de desviación realizar una corrección del calibre de puntas! Otras herramientas insertables con mango insertable de 4 caras de 22×28 mm disponibles a petición.

Descripción técnica

Altura h	20,5 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Número de dientes	48
Resistencia al esfuerzo continuado	450 Nm
Espiga de sujeción	14×18 mm
Medida de referencia S	34 mm
Anchura b	39 mm
Herramienta intercambiable	Herramienta insertable
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Carraca convertible	sí
Carraca con expulsor	sí
Tipo de producto	Carraca