

**Ángulo magnético de 90° (fijo), Ferrita, Tipo: 972****Datos de pedido**

Número de pedido	085954 972
GTIN	2050000965500
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

Tolerancia angular $\pm 0,05 / 100$ mm.

Aplicación:

Para la sujeción de componentes en un ángulo fijo de 90° y para la preparación de trabajos de montaje y soldadura.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	750 N
Anchura	22 mm
Tipo	972
Margen de ajuste angular	90 grados
Longitud	225 mm
Altura	225 mm
Peso	2,2 kg

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán angular