



Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán, Tamaño del mango: 3



Datos de pedido

Número de pedido	676565 3
GTIN	4013288221148
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango especialmente pequeño y ergonómico de 2 componentes con asiento para puntas de 1/4 pulgada para zonas de difícil acceso. Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de recuperación reducido. Anillo de inversión fácil de manejar. Incluye 6 puntas universales tenaces C 6,3, que se encuentran en un almacén en el mango. El potente imán permanente en el asiento para puntas asegura la sujeción segura de la punta.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. n.º 675310 de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Dentado múltiple
Longitud total	69 mm
Asiento para puntas	D 6,3
con mango de carraca	no
con mango telescópico	no
incl. puntas	sí

Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas