

**Garant****Estabilizador de barras de mandrinar 7×D mini, Tipo: 20R****Datos de pedido**

Número de pedido	319467 20R
GTIN	4062406641887
Clase de artículo	31V

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de base de acero de herramientas de alta calidad, superficie y superficies de funcionamiento templadas.

**Ventaja:**

Reducción de vibraciones al utilizar con todos los tipos de barras de mandrinar.

**Idóneo para:**

Todas las barras de mandrinar corrientes.

**Nota:**

¡Para determinar la variante correcta del estabilizador de barras de mandrinar es imprescindible realizar una comprobación de colisión con la ayuda de los datos de Hoffmann e-Tool de la eShop o a través del ToolScout! Se recomienda una longitud de alcance máxima de 3×D de los tipos de barras de mandrinar utilizados.

Alcance máximo estabilizador, incl. barra de mandrinar 10×D.

**Descripción técnica**

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Radio R	2 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	140 mm
Ø del mango D <sub>2</sub>	32 mm
Longitud del mango L <sub>s</sub>	60 mm
C	1 mm
Desplazamiento Z con respecto al eje	15 mm

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Sentido del corte	derecha
Longitud total L <sub>2</sub>	206 mm
Profundidad de giro interior hasta	7×D
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Estabilizador de barras de mandrinar