

## Ducha de emergencia, Tamaño del mango: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	984160 1
GTIN	662641922402
Clase de artículo	97S

### Descripción

#### Ejecución:

Combinación de ducha de emergencia para el montaje en el suelo con ducha ocular y facial. Adecuado para el uso en interiores. Con cubeta abierta de acero fino para mejorar la resistencia a la corrosión y la durabilidad. Accionamiento de la ducha de emergencia por medio de la palanca de mano. Accionamiento de la ducha ocular / facial por medio de la placa de compresión o la placa base. Según la norma ANSI. Con tuberías de acero galvanizado con recubrimiento de polvo.

### Descripción técnica

Profundidad	741 mm
Conexión rosca BSP	1.1/4 pul
Situación de montaje	montada en el suelo
Altura	2252 mm
Intervalo de aplicación	interior
Anchura	350 mm

Presión del flujo	2 - 6 bar
Valor del flujo de la ducha ocular/ facial	12 l/min
Presión del flujo	29 psi
Valor del flujo de la ducha de emergencia	76 l/min
Tipo de producto	Ducha de emergencia