

**Imanes de barra Juego de 2 piezas, AlNiCo, Ø×Longitud: 6X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085936 6X20
GTIN	4045197372642
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- **Forma cilíndrica, muesca en los polos idénticos.**
- **Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 550 °C (barniz 100 °C).**
- **Las barras de pueden prolongar alineándolas.**

**Descripción técnica**

Longitud	20 mm
Ø	6 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de barra