

Sistema magnético de barra con medida de ajuste, AlNiCo, Ø: 20mm



Datos de pedido

Número de pedido	085925 20
GTIN	2050000964824
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AlNiCo.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Descripción técnica

Medida máxima acortamiento lado posterior	6 mm
Material superficie	galvanizado
Fuerza de sujeción nominal	35 N
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Altura	25 mm
Ø	20 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

