

Imán de agarre plano con rosca interior, SmCo₅, Ø: 6mm**Datos de pedido**

Número de pedido	085922 6
GTIN	2050000964930
Clase de artículo	08Q

Descripción**Ejecución:**

- Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
- Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo₅).
- Sistema magnético plano apantallado con una fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor de amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Casquillo roscado	sí
Peso	2,7 g
Rosca	M3 mm
Fuerza de sujeción nominal	5 N
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Altura con rosca	11,5 mm
Altura	4,5 mm
Material superficie	galvanizado

∅	6 mm
Material núcleo del imán	SmCo ₅
Tipo de producto	Imán de amarre plano

Accesorios

Juego de ganchos roscados con rosca exterior 10 piezas Rosca M3	085921 M3
--	-----------