



## Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 18mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 614828 18     |
| GTIN              | 4062406649821 |
| Clase de artículo | 62A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.

Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

### Descripción técnica

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Anchura de boca b                | 38,4 mm                |
| Ancho de llave                   | 18 mm                  |
| Longitud llave L                 | 223 mm                 |
| Ø anillo D                       | 33,4 mm                |
| Medidas anchos de llave          | métrico                |
| Altura del anillo h <sub>2</sub> | 10,8 mm                |
| Altura de boca h <sub>1</sub>    | 7,4 mm                 |
| Posición anillo                  | 15 grados              |
| Número de dientes                | 72                     |
| Ángulo de ajuste                 | 5 grados               |
| Material                         | Acero al cromo-vanadio |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Superficie         | mate cromado |
| Carraca reversible | sí           |
| Tipo de producto   | Llave        |