

## Sistema magnético de barra con medida de ajuste, AlNiCo, Ø: 32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	085925 32
GTIN	2050000965135
Clase de artículo	08Q

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AlNiCo.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

#### Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

### Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	150 N
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Material superficie	galvanizado
Medida máxima acortamiento lado posterior	3 mm
Ø	32 mm
Altura	35 mm
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

