

**HOLEX****Imán cilíndrico con placa protectora, AlNiCo, Ø: 21mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085940 21
GTIN	4045197372758
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

- Sin perjuicios para el imán en el mecanizado de la envoltura de acero.
- Fuerza magnética dirigida hacia abajo por incorporación en anillo de aluminio.
- Rosca de fijación en la superficie del imán.
- Material de imán resistente a temperaturas hasta máx. 220 °C.

**Aplicación:**

Instalación en dispositivos, para la sujeción o elevación.

**Descripción técnica**

resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Ø	21 mm
Altura	19 mm
Fuerza de sujeción nominal	40 N
Material superficie	Acero
Roscas de fijación en la cabeza del imán	M6 mm

Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán cilíndrico