


Re-Bo**Hoja de sierra circular VA medio, Ø×grosor: 275X2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	177520 275X2,5
GTIN	4045197245359
Clase de artículo	17B

Descripción**Ejecución:**

Dentado de precisión y superficies laterales rectificadas con precisión. **Ángulo de desprendimiento especialmente adecuado para aceros inoxidables. Superficie nitrurada:** protección dura y permanente contra la soldadura de material.

Aplicación:

Paso de dientes t: (forma de diente)

- **3 mm (BW)** – Para tubos, perfiles, chapas delgados con un grosor de pared de 1 – 2 mm.
- **4 mm (BW)** – Para tubos, perfiles, chapas con un grosor de pared de 1,5 – 4 mm.
- **6 mm (HZ)** – Para tubos, perfiles y materiales macizos con más de 4 mm de grosor de pared o secciones transversales de un máximo de 50 mm.
- **8 mm (HZ)** – Para material macizo de más de 50 mm.

Idóneo para:

Sierras circulares en frío **EISELE** y **TRENNJAEGER**.

Nota:

- **Para un rendimiento y duración óptimos:** utilizar lubricante refrigerante concentrado n.º 084260.
- **Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.**

Descripción técnica

Ø	275 mm
Ø de perforación	40 mm
División t	4 mm
Espesor	2,5 mm
Número de dientes Z	220
Número de taladros de arrastre	2; 4
Ø taladros de arrastre	9; 12 mm
Taladros de arrastre distancia al centro	55; 64 mm
Material de corte	HSS E
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Hoja de sierra circular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	37 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	22 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	20 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	11 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	15 m/min	S
GG(G)	adecuado	27 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	400 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Aire

adecuado con restricciones