

HOLEX**Imán fuerte con placa protectora, AlNiCo, Altura total: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085934 25
GTIN	4045197372567
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

- Potente imán en forma de puente.
- Con taladro para la fijación del imán. (Tamaño 35 y 41 con 2 taladros).
- Material de imán resistente a temperaturas de máx. 550 °C.

Aplicación:

Para sujetar, levantar o clasificar piezas de hierro pequeñas o para el montaje en relés eléctricos, instrumentos de medición, etc.

Descripción técnica

resistencia máxima a altas temperaturas	550 °C
Polo único profundidad	9,5 mm
Polo único anchura	25,4 mm
Altura total	25 mm
Fuerza de sujeción nominal	90 N
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán fuerte

