

**Sistema magnético de barra con medida de ajuste, AlNiCo, Ø: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085925 6
GTIN	2050000964800
Clase de artículo	08Q

**Descripción****Ejecución:**

- Sistema magnético apantallado con núcleo de imán de AlNiCo.
- Tolerancia de ajuste al Ø exterior h6.
- Resistente a temperaturas de máx. 220 °C.

**Aplicación:**

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

**Descripción técnica**

Material superficie	galvanizado
Medida máxima acortamiento lado posterior	2 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	220 °C
Altura	10 mm
Ø	6 mm
Fuerza de sujeción nominal	2 N
Material núcleo del imán	AlNiCo
Tipo de producto	Imán de amarre de barra

