



Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 7



Datos de pedido

Número de pedido	148150 7
GTIN	4045197814937
Clase de artículo	12L

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.

Modelo reforzado. Todas las dimensiones **con carcasa de acero forjada de alta calidad y mangos de acero macizo.**

Norma: DIN 1814

Abertura de sujeción □: 14,5 - 36 mm

Para machos de roscado manual DIN 352: M25 – M58

Para Ø de escariadores de mano DIN 206: 20 - 45 mm

Longitud total: 1120 mm

Descripción técnica

Para Ø de escariadores de mano DIN 206	20 - 45 mm
Longitud total	1120 mm
Para machos de roscado manual DIN 352	M25 – M58
Abertura de sujeción □	14,5 - 36 mm
Norma	DIN 1814
Tipo de producto	Giramachos